

Profless-Konzentrat

Oberflächenreiniger

- ▶ Materialschonender Oberflächenreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung
- ▶ Schnell und wirtschaftlich anwendbar
- ▶ Trocknet schnell und streifenfrei ab
- ▶ Frei von aggressiven Inhaltsstoffen
- ▶ Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen und Gegenständen anwendbar.

Anwendung


Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 30 ml.

Herstellen der Gebrauchslösung:

500-ml-Sprühflasche bis zur Markierung mit kaltem Wasser füllen und 1 Dosierung aus der 1-L-Konzentratflasche oder über ein Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiExpress) dazu geben. 2-L-Gebinde mit geeignetem Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiStation, Arcantec, DosiJet) verwenden.

Unterhaltsreinigung (Sprühflasche, aerosolfrei):

Fläche mit Gebrauchslösung benetzen und mit Tuch oder nicht abrasiven Schwamm bearbeiten. Verbrauch: 5,0 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Hautschutzkomponenten, Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j251008	3 x 2 L Flaschen (Karton)	130
j251007	4 x 1 L Dosierflaschen (Karton)	112